


GS20019011



Base schuko doble, antracita

Características técnicas

Arquitectura

Sistema de conexión	Wago Winsta
Número de polos	2 P

Funciones

Protección diferencial integrada	No
Borne de conexiones centralizadas	Sí
Con función de iluminación	No
Con iluminación para orientación	No
Protección contra las sobretensiones	No

Configuración

antibacterialtreatment	No
------------------------	----

Compatibilidad

ifttsupportavailable	No
----------------------	----

Mandos e indicadores

Piloto luminoso	No
-----------------	----

Conectividad

Con toma de carga USB	No
-----------------------	----

Principales características eléctricas

Tipo de tensión de alimentación	AC
Frecuencia asignada	50/60 Hz

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	16 A
----------------------------	------

Dimensiones

Profundidad del producto instalado	54 mm
Altura del producto instalado	50 mm
Anchura del producto instalado	120 mm
Formato	Ecoline
lengthstriplength	12 mm

Capacidad

Número de módulos	2
-------------------	---

Puerta, tapa

Forma de la tapa	Ninguno
Bloqueable por candado	No
Alimentación	
Alimentación especial	Suministro sin corriente especial
Materiales, acabados, colores	
Color	negro
Material	Poliamida (PA)
Grupo de materiales	materiales diversos
Superficie	mate
Tipo de tratamiento de la superficie	No tratado
Transparente	No
ismetalliccolour	No
Instalación, montaje	
Montaje	Yuxtapuesto
Conexión	
Número de entrada de cables	2
Número de sujetacables	2
Número de fases accesibles	1
Accesorios incluidos	
Con fusible fin	No
Equipado	2 tomas de corriente
Equipo	
Número de unidades	2
Conmutador ON/OFF	No
Normas	
Directiva europea RoHS	conformidad voluntaria
Seguridad	
Índice de protección contra choques mecánicos, IK	07
Índice de protección IP	IP20
Protección	Protección contra el contacto accidental elevada
Condiciones de uso	
Aislado	Sí
forheavyconditionsvde	No
Temperatura	
Temperatura ambiente	-5...60 °C
Identificación	
Versión	países Schuko