



FD62AN

**Caja componible sup.vegaD p.1 kit de equip+4filas,96M,1050x550x193mm s/puerta**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Montaje En superficie

**Funciones**

coverwithoverpressurerelease No

**Configuración**

Número de módulos 144

**Corriente eléctrica**

Corriente asignada nominal 160 A

**Dimensiones**

Profundidad del producto instalado 193 mm

Profundidad interna 193 mm

Altura del producto instalado 1050 mm

Anchura del producto instalado 550 mm

Ancho de las unidades de división 24

cabinetsidewallmaterialthickness 1 mm

**Puerta, tapa**

Número de cerraduras de la puerta 0

hastransparentcoverordoor No

**Materiales, acabados, colores**

Color blanco

Color RAL RAL 9010 - Blanco puro

Material Plástico+Metal

**Instalación, montaje**

Adaptado a uso interno No

**Equipo**

Número de filas de la caja 6

Número de perfiles DIN 4

Accesoriable Sí

cabinetflangeplatesopeningquantity 2

canbeextended Sí

hasearthingterminalblock Sí

hasneutralterminalblock No

withsignalpassingdoor No

**Normas**

---

Directiva europea WEEE	afectado
------------------------	----------

**Seguridad**

---

Índice de protección IP	IP30
-------------------------	------

---

Clase de protección	Clase II
---------------------	----------

---

mainfireresistanceexx	-
-----------------------	---