



FU52AN

**Caja componible emp. vegaD para 1 kit eq.+3filas,72M,987x550x182mm s/puerta**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Montaje Empotrado

**Configuración**

Número de módulos 120

**Corriente eléctrica**

Corriente asignada nominal 160 A

**Dimensiones**

Profundidad de montaje 110 mm

Profundidad del producto instalado 182 mm

Profundidad interna 110 mm

Altura del producto instalado 987 mm

Altura de montaje 987 mm

Anchura del producto instalado 600 mm

Ancho de las unidades de división 24

cabinetsidewallmaterialthickness 1 mm

builtinwidth 550 mm

**Puerta, tapa**

hasttransparentcoverordoor No

**Materiales, acabados, colores**

Color blanco

Color RAL RAL 9010 - Blanco puro

Material Plástico+Metal

**Instalación, montaje**

Adaptado a uso interno No

**Conexión**

Número de entrada de cables 4

**Equipo**

Número de filas de la caja 5

Número de tramos a lo ancho 2

Número de perfiles DIN 3

Accesoriable Sí

cabinetflangeplatesopeningquantity 2

canbeextended No

hasearthingterminalblock	No
hasneutralterminalblock	No
withsignalpassingdoor	No

#### **Normas**

Directiva europea WEEE	no afectado
------------------------	-------------

#### **Seguridad**

Clase de protección	Clase II
Conformidad con REACH	No
Conforme con RoHS	Sí
Sin halógenos	No