



FU72AN

Caja componible emp.vegaD para 1 kit eq.+5filas,120M,1287x550x193mm s/puerta

Características técnicas

Arquitectura

Montaje	Empotrado
---------	-----------

Configuración

Número de módulos	168
-------------------	-----

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	160 A
----------------------------	-------

Dimensiones

Profundidad de montaje	110 mm
Profundidad del producto instalado	182 mm
Profundidad interna	110 mm
Altura del producto instalado	1287 mm
Altura de montaje	1287 mm
Anchura del producto instalado	600 mm
Ancho de las unidades de división	24
cabinetsidewallmaterialthickness	1 mm
builtinwidth	550 mm

Puerta, tapa

hastransparentcoverordoor	No
---------------------------	----

Materiales, acabados, colores

Color	blanco
Color RAL	RAL 9010 - Blanco puro
Material	Plástico+Metal
Tipo de tratamiento de la superficie	Revestimiento de pintura en polvo

Instalación, montaje

Adaptado a uso interno	No
------------------------	----

Conexión

Número de entrada de cables	4
-----------------------------	---

Equipo

Número de filas de la caja	7
Número de tramos a lo ancho	2
Número de perfiles DIN	5
Accesoriable	Sí
cabinetflangeplatesopeningquantity	2

canbeextended	No
hasearthingterminalblock	No
hasneutralterminalblock	No
withsignalpassingdoor	No

Normas

Directiva europea WEEE	no afectado
------------------------	-------------

Seguridad

Índice de protección IP	IP30
Clase de protección	Clase II
atishalogenfreeexternallymaintained	No