



FW324FT

**Caja de distribución empotrar metálica clase I 3 filasx 24 mód , 72M**

**Características técnicas**

**Conexión**

|   |   |
|---|---|
| Número de entradas de conductos de cables | 2 |
|---|---|

**Instalación, montaje**

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Adecuado para uso en exteriores | No        |
| Montaje en                      | Empotrado |

**Corriente eléctrica**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Corriente nominal asignada | 125 A |
|----------------------------|-------|

**Equipo**

|   |    |
|---|----|
| Número de filas                                 | 3  |
| Número de sección en anchura                    | 2  |
| Con cierre                                      | No |
| Tiene bloque de terminales neutro               | No |
| Tiene bloque de terminales de conexión a tierra | Sí |
| Tiene placa de montaje                          | No |

**Capacidad**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Número de módulos | 72 |
|-------------------|----|

**Dimensiones**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Altura                      | 692 mm |
| Anchura                     | 622 mm |
| Profundidad                 | 121 mm |
| Anchura de instalación      | 622 mm |
| Profundidad de montaje      | 110 mm |
| Número de unidades de ancho | 24     |

**Cubierta, puerta**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Número de puertas de armario       | 1  |
| La puerta/cubierta es transparente | No |

**Materiales**

|            |             |
|------------|-------------|
| Material   | Acero       |
| Código RAL | 9010        |
| Colour     | Blanco puro |

**Seguridad**

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Clase de protección       | Clase de aislamiento I |
| Resistencia al impacto IK | IK08                   |
| Índice de protección IP   | IP30                   |
| Tipo de cerradura         | Sin bloqueo            |