



FW324FT

**Caja de distribución empotrar metálica clase I 3 filasx 24 mód , 72M**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Montaje Empotrado

**Configuración**

Número de módulos 72

**Compatibilidad**

Compatible con montaje sobre perfil DIN No

**Corriente eléctrica**

Corriente asignada nominal 125 A

**Dimensiones**

Profundidad de montaje 110 mm

Profundidad del producto instalado 121 mm

Profundidad interna 110 mm

Altura del producto instalado 692 mm

Altura de montaje 692 mm

Anchura del producto instalado 622 mm

Ancho de las unidades de división 24

cabinetsidewallmaterialthickness 1 mm

builtinwidth 622 mm

**Puerta, tapa**

Tipo de cerradura de la puerta Sin cerradura

hastransparentcoverordoor No

**Materiales, acabados, colores**

Color blanco

Color RAL RAL 9010 - Blanco puro

**Instalación, montaje**

Adaptado a uso interno No

**Conexión**

Número de entrada de cables 2

**Equipo**

Número de filas de la caja 3

Número de tramos a lo ancho 2

Número de llaves 1

Accesoriable	Sí
cabinetflangeplatesopeningquantity	2
canbeextended	No
hasearthingterminalblock	Sí
hasneutralterminalblock	No
withsignalpassingdoor	No

#### **Normas**

Directiva europea WEEE	afectado
------------------------	----------

#### **Seguridad**

Índice de protección IP	IP30
Clase de protección	Clase I