



FW512FT

## Caja de distribución empotrar metálica clase I 5 filasx 12 mód , 60M

### Características técnicas

#### Conexión

|   |   |
|---|---|
| Número de entradas de conductos de cables | 2 |
|---|---|

#### Instalación, montaje

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Adecuado para uso en exteriores | No        |
| Montaje en                      | Empotrado |

#### Corriente eléctrica

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Corriente nominal asignada | 125 A |
|----------------------------|-------|

#### Equipo

|   |    |
|---|----|
| Número de filas                                 | 5  |
| Número de sección en anchura                    | 1  |
| Con cierre                                      | No |
| Tiene bloque de terminales neutro               | No |
| Tiene bloque de terminales de conexión a tierra | Sí |
| Tiene placa de montaje                          | No |

#### Capacidad

|                   |    |
|-------------------|----|
| Número de módulos | 72 |
|-------------------|----|

#### Dimensiones

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Altura                      | 992 mm |
| Anchura                     | 406 mm |
| Profundidad                 | 121 mm |
| Anchura de instalación      | 406 mm |
| Profundidad de montaje      | 110 mm |
| Número de unidades de ancho | 12     |

#### Cubierta, puerta

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Número de puertas de armario       | 1  |
| La puerta/cubierta es transparente | No |

#### Materiales

|            |             |
|------------|-------------|
| Material   | Acero       |
| Código RAL | 9010        |
| Colour     | Blanco puro |

#### Seguridad

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Clase de protección       | Clase de aislamiento I |
| Resistencia al impacto IK | IK08                   |
| Índice de protección IP   | IP30                   |
| Tipo de cerradura         | Sin bloqueo            |