


GS11013020



**Base schuko + interruptor, rojo**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Sistema de conexión	Wago Winsta
Número de polos	2 P

**Funciones**

Protección diferencial integrada	No
Borne de conexiones centralizadas	Sí
Con función de iluminación	No
Con iluminación para orientación	No
Protección contra las sobretensiones	No

**Configuración**

antibacterialtreatment	No
------------------------	----

**Compatibilidad**

iftttsupportavailable	No
-----------------------	----

**Mandos e indicadores**

Piloto luminoso	No
-----------------	----

**Conectividad**

Con toma de carga USB	No
-----------------------	----

**Principales características eléctricas**

Tipo de tensión de alimentación	AC
Frecuencia asignada	50/60 Hz

**Corriente eléctrica**

Corriente asignada nominal	16 A
----------------------------	------

**Dimensiones**

Profundidad del producto instalado	54 mm
Altura del producto instalado	50 mm
Anchura del producto instalado	120 mm
Formato	Ecoline
lengthstriplength	12 mm

**Capacidad**

Número de módulos	2
-------------------	---

**Puerta, tapa**

Forma de la tapa	Ninguno
Bloqueable por candado	No
<b>Alimentación</b>	
Alimentación especial	Suministro complementario de seguridad (rojo)
<b>Materiales, acabados, colores</b>	
Material	Poliamida (PA)
Grupo de materiales	materiales diversos
Superficie	mate
Tipo de tratamiento de la superficie	No tratado
Transparente	No
ismetalliccolour	No
<b>Instalación, montaje</b>	
Montaje	Yuxtapuesto
<b>Conexión</b>	
Número de entrada de cables	2
Número de sujetacables	2
Número de fases accesibles	1
<b>Accesorios incluidos</b>	
Con fusible fin	No
Equipado	Toma de corriente con interruptor
<b>Equipo</b>	
Número de unidades	2
Número de tomas comandadas	1
Conmutador ON/OFF	Sí
<b>Normas</b>	
Directiva europea RoHS	conformidad voluntaria
<b>Seguridad</b>	
Índice de protección contra choques mecánicos, IK	07
Índice de protección IP	IP20
Protección	Protección contra el contacto accidental elevada
<b>Condiciones de uso</b>	
Aislado	Sí
forheavyconditionsvde	No
<b>Temperatura</b>	
Temperatura ambiente	-5...60 °C
<b>Identificación</b>	
Versión	países Schuko