




GS20013020



**Base schuko doble, rojo**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Sistema de conexión	Wago Winsta
Número de polos	2 P

**Funciones**

Protección diferencial integrada	No
Borne de conexiones centralizadas	Sí
Con función de iluminación	No
Con iluminación para orientación	No
Protección contra las sobretensiones	No

**Configuración**

antibacterialtreatment	No
------------------------	----

**Compatibilidad**

iftttsupportavailable	No
-----------------------	----

**Mandos e indicadores**

Piloto luminoso	No
-----------------	----

**Conectividad**

Con toma de carga USB	No
-----------------------	----

**Principales características eléctricas**

Tensión nominal	250V
Tipo de tensión de alimentación	AC
Frecuencia asignada	50/60 Hz

**Corriente eléctrica**

Corriente asignada nominal	16 A
----------------------------	------

**Dimensiones**

Profundidad del producto instalado	54 mm
Altura del producto instalado	50 mm
Anchura del producto instalado	120 mm
Formato	Ecoline
lengthstriplength	12 mm

**Capacidad**

Número de módulos	2
-------------------	---

**Puerta, tapa**

Forma de la tapa	Ninguno
Bloqueable por candado	No

**Alimentación**

Alimentación especial	Suministro complementario de seguridad (rojo)
-----------------------	---

**Materiales, acabados, colores**

Material	Poliamida (PA)
Grupo de materiales	materiales diversos
Superficie	mate
Tipo de tratamiento de la superficie	No tratado
Transparente	No
ismetalliccolour	No

**Instalación, montaje**

Montaje	Yuxtapuesto
---------	-------------

**Conexión**

Número de entrada de cables	2
Número de sujetacables	2
Número de fases accesibles	1
Tipo de conexión	Borne de conexión rápida

**Accesorios incluidos**

Con fusible fin	No
Equipado	2 tomas de corriente

**Equipo**

Número de unidades	2
Conmutador ON/OFF	No

**Normas**

Directiva europea RoHS	conformidad voluntaria
------------------------	------------------------

**Seguridad**

Índice de protección contra choques mecánicos, IK	07
Índice de protección IP	IP20
atishalogenfreeexternallymaintained	Yes
Protección	Protección contra el contacto accidental elevada

**Condiciones de uso**

Aislado	Sí
forheavyconditionsvde	No

**Temperatura**

Temperatura ambiente	-5...60 °C
----------------------	------------

**Identificación**

Versión	países Schuko
---------	---------------