



HCD400H

Interruptor de maniobra-seccionador h630, 3P, 400A

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 400 A

Arquitectura

Número de polos 3

Elemento de control/operación Maneta

Conexión

Sección transversal de conductor rígido 35 - 240 mm²

Sección transversal de conductor flexible 35 - 240 mm²

Tensión

Tensión asignada de aislamiento Ui 800 V

Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp) 8000 V

Disparo

Tiempo de respuesta al abrir 10 ms

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Equipo

Accionamiento motorizado opcional Sí

Funciones

Bloque de disparo Interruptor

Potencia

Potencia disipada por polo en In 20,80 W

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal 62,40 W

Potencia asignada de empleo bajo 400 V CA AC1 263000 W

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -25 - 70 °C

Cubierta, puerta

Bloqueable Sí

Seguridad

Índice de protección IP IP4X