



HET100GR

Interruptor automático caja moldeada h3+ P250,3P3D, 100A,70kA,relé LSnl

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	100 A
Poder asignado de corte último en cortocircuito Icu bajo 230 V CA IEC60947-2	85 kA
Poder asignado de corte último en cortocircuito Icu bajo 240 V CA IEC60947-2	85 kA
Poder asignado de corte último en cortocircuito Icu bajo 400V AC IEC60947-2	70 kA
Poder asignado de corte último en cortocircuito Icu bajo 415 V CA IEC60947-2	70 kA
Poder de corte en 1 polo para CA 230 V IEC60947-2	2,50 kA
Poder de corte en 1 polo para CA 400 V IEC60947-2	2,50 kA
Poder asignado de corte de servicio Ics bajo 230 V CA según IEC60947-2	85 kA
Poder asignado de corte de servicio Ics bajo 400 V CA según IEC60947-2	50 kA
Corriente asignada 10 °C según IEC60947	100 A
Corriente asignada 15 °C según IEC60947	100 A
Corriente asignada 20 °C según IEC60947	100 A
Corriente asignada 25 °C según IEC60947	100 A
Corriente asignada 30 °C según IEC60947	100 A
Corriente asignada 35 °C según IEC60947	100 A
Corriente asignada 40 °C según IEC60947	100 A
Corriente asignada 45 °C según IEC60947	100 A
Corriente asignada 50 °C según IEC60947	100 A
Corriente asignada 55 °C según IEC60947	100 A
Corriente asignada 60 °C según IEC60947	100 A
Corriente asignada 65 °C según IEC60947	100 A
Corriente asignada 70 °C según IEC60947	100 A

Arquitectura

Número de polos	3
Elemento de control/operación	Maneta
Tipo de construcción del dispositivo	Fijo
Posición del neutro	Sin neutro

Configuración

Ir1 - ajuste dial actual	40 A, 45 A, 50 A, 57 A, 63 A, 72 A, 80 A, 87 A, 93 A, 100 A
--------------------------	---

Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo	54,6 - 1000,0 A
--	-----------------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Instalación, montaje

Par de apriete nominal	12 - 12 Nm
------------------------	------------

Posición de montaje/conexión	Frontal
------------------------------	---------

Tensión

Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	8000 V
--	--------

Tensión asignada de aislamiento Ui	800 V
------------------------------------	-------

Tensión asignada de empleo en alterna	220 - 690 V
---------------------------------------	-------------

Funciones

Bloque de disparo	LSNI
-------------------	------

Potencia

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	7,20 W
--	--------

Potencia disipada por polo en In	2,40 W
----------------------------------	--------

Endurancia

Endurancia eléctrica en número de ciclos	10000
--	-------

Endurancia mecánica en número de manio- bras	40000
---	-------

Equipo

Número de contactos auxiliares como contacto de cambio	0
---	---

Número de contactos auxiliares normal- mente cerrados	0
--	---

Número de contactos auxiliares normal- mente abiertos	0
--	---

Seguridad

Índice de protección IP	IP4X
-------------------------	------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-25 - 70 °C
-------------------------------	-------------

Conexión

Sección transversal de conductor flexible	35 - 150 mm²
---	--------------

Sección transversal de conductor rígido	35 - 185 mm²
---	--------------

Tipo de conector/enchufe	Terminal
--------------------------	----------

Cable

Material de cable	Cobre, Aluminio
-------------------	-----------------

Dimensiones

Altura	165 mm
--------	--------

Anchura	105 mm
Profundidad	97 mm
Controles e indicadores	
Accionamiento motorizado integrado	No
Compatibilidad	
Adecuado para carril DIN	No
Compatible con RDC AOB	No
Adecuado para tablero de distribución	Sí
Fuente de alimentación	
Posición fuente de alimentación	Bidireccional
Protección eléctrica	
Protección contra sobrecarga de largo tiempo (ltd): Retraso (tr)	5 s
Protección de corto tiempo (std): corriente (Isd)	1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
Protección de corto tiempo (std): retardo (tsd)	100 ms
Protección instantánea (li): coeficiente de ajuste del dial	15