



HCW401AR

## Interruptor de maniobra, seccionador h3+ x630, 4P, 400A

### Características técnicas

#### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 400 A

Corriente asignada de corta duración  
admisible Icw IEC60947 5 kA

#### Arquitectura

Número de polos 4

Elemento de control/operación Maneta

#### Tensión

Tensión asignada de aislamiento Ui 800 V

Resistencia a picos de tensión asignada  
(Uimp) 8000 V

#### Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

#### Funciones

Bloque de disparo Interruptor