



HMS041NC

Interruptor automático caja moldeada h3+ P160, 4P4D,N0-50-100%,40A,50kA, Energy

Características técnicas

Arquitectura

Posición del neutro	Izquierda
Número de polos protegidos	4
Número de polos	4 P
Tipo de caja	Empotrado

Funciones

Aparato equipado con función protección	Sí
Función conmutador	No
Función interruptor de cabecera	Sí
Función interruptor de "paro de emergencia"	No
Función interruptor de seguridad	No
Función interruptor mantenimiento/servicio	Sí
Bloque de disparo	ENERGY
Protección diferencial integrada	No
Con corte del neutro	Sí

Mandos e indicadores

Mando motorizado integrado	No
----------------------------	----

Principales características eléctricas

Tensión asignada de empleo en alterna	220 / 690 V
Tipo de tensión de alimentación	AC
Frecuencia asignada	50/60 Hz

Tensión

Tensión asignada de aislamiento	800 V
Tensión soportada al impulso asignada	8 kV
Equipado con bobina de mínima tensión	No

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	40 A
Poder corte último en c.a. 690V (EN 60947-2)	6 kA
icw0s4240vaciec9472	1.6 kA
icw0s4415vaciec9472	1.6 kA
icw0s4690vaciec9472	1.6 kA
Corriente asignada a 10°C según IEC 60947	40 A
Corriente asignada a 15°C según IEC 60947	40 A

Corriente asignada a 20°C según IEC 60947	40 A
Corriente asignada a 25°C según IEC 60947	40 A
Corriente asignada a 30°C según IEC 60947	40 A
Corriente asignada a 35°C según IEC 60947	40 A
Corriente asignada a 40°C según IEC 60947	40 A
Corriente asignada a 45°C según IEC 60947	40 A
Corriente asignada a 50°C según IEC 60947	40 A
Corriente asignada a 55°C según IEC 60947	40 A
Corriente asignada a 60°C según IEC 60947	40 A
Corriente asignada a 65°C según IEC 60947	40 A
Corriente asignada a 70°C según IEC 60947	40 A
ics947660	6 kA
Poder de corte sobre 1 polo 230V (EN 60947-2)	2.5 kA
Poder corte 1 polo 400V (EN60947-2)	2.5 kA
Poder de corte 1 polo. 415V (EN60947-2)	2.5 kA
Poder corte último en c.a. 230V (EN 60947-2)	65 kA
Poder corte último en c.a. 240V (EN 60947-2)	65 kA
Poder corte último en c.a. 400V (EN 60947-2)	50 kA
Poder corte último en c.a. 415V (EN 60947-2)	50 kA
ics110138vacieiec609472	65 kA
icu220vacieiec609472	65 kA
icu380vacieiec609472	50 kA
icu660vacieiec609472	6 kA

Dimensiones

Profundidad del producto instalado	97 mm
Altura del producto instalado	130 mm
Anchura del producto instalado	120 mm

Frecuencia

Frecuencia	50 a 60 Hz
------------	------------

Potencia

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	1.68 W
Potencia disipada por polo	0.56 W

Endurancia

Endurancia eléctrica en número de ciclos	10000
Endurancia mecánica en número de maniobras	40000

Puerta, tapa

Bloqueable por candado	Sí
------------------------	----

Instalación, montaje

Par de apriete	6Nm
----------------	-----

Sujeto a modificaciones técnicas

Montaje opcional sobre perfil DIN mediante adaptador	Sí
Adaptado a su montaje en panel frontal centrado	No
suitableforfrontmounting	No
Adaptado para su montaje en suelo	Sí
Conexión	
Sección de conexión en cable rígido	6 / 95 mm²
Tipo de conexión	Borne de jaula con tornillo
Cable	
Material del cable	Cu
Equipo	
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados	0
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos	0
Número de contactos auxiliares conmutados	0
Mando motor opcional	No
Accesoriable	Sí
Normas	
Directiva europea WEEE	afectado
Seguridad	
atishalogenfreeexternallymaintained	No
Condiciones de uso	
Grado de polución / IEC60664/IEC60947-2	3
Altitud	2000 m