



HHA101H

Interruptor automático de caja moldeada x160, 4P4D, 25kA, 100A, TM Regulable/Fijo

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	100 A
Poder asignado de corte último en cortocircuito Icu bajo 400V AC IEC60947-2	25 kA
Poder asignado de corte último en cortocircuito Icu bajo 240 V CA IEC60947-2	35 kA
Poder asignado de corte de servicio Ics bajo 230 V CA según IEC60947-2	25 kA
Poder asignado de corte de servicio Ics bajo 400 V CA según IEC60947-2	20 kA

Arquitectura

Número de polos	4
-----------------	---

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Tensión

Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	8000 V
Tensión asignada de aislamiento Ui	690 V
Tensión asignada de empleo en alterna	220 - 415 V

Funciones

Bloque de disparo	TM A/F
-------------------	--------

Potencia

Potencia total disipada en condiciones de intensidad nominal	35,70 W
--	---------

Endurancia

Endurancia eléctrica en número de ciclos	1000
Endurancia mecánica en número de maniobras	4000

Seguridad

Índice de protección IP	IP4X
-------------------------	------

Conexión

Sección transversal de conductor flexible	4 - 70 mm ²
Sección transversal de conductor rígido	4 - 95 mm ²

Instalación, montaje

Par de apriete nominal	6 - 6 Nm
Posición de montaje/conexión	Frontal
Conectividad	
Tipo de conector/enchufe	Borne de tornillo
Cubierta, puerta	
Bloqueable	Sí
AT_ThermalProtectionKnobSetting	0,63, 0,8, 1
Dimensiones	
Altura	130 mm
Anchura	100 mm
Profundidad	68 mm