



HNA040H

Interruptor automático de caja moldeada x160, 3P3D, 40kA, 40A, TM Regulable/Fijo

Características técnicas

Arquitectura

Posición del neutro	sin neutro
Número de polos protegidos	3
Número de polos	3 P
Tipo de caja	Empotrado

Funciones

Aparato equipado con función protección	Sí
Bloque de disparo	TM A/F
Protección diferencial integrada	No
Con corte del neutro	No

Mandos e indicadores

Mando motorizado integrado	No
----------------------------	----

Principales características eléctricas

Tensión asignada de empleo en alterna	220 / 415 V
Frecuencia asignada	50/60 Hz

Tensión

Tensión asignada de aislamiento	690 V
Tensión soportada al impulso asignada	8 kV
Equipado con bobina de mínima tensión	No

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	40 A
Regulación del térmico	0.63 / 0.8 / 1
Corriente asignada a 10°C según IEC 60947	49.8 A
Corriente asignada a 15°C según IEC 60947	48.7 A
Corriente asignada a 20°C según IEC 60947	47.5 A
Corriente asignada a 25°C según IEC 60947	46.4 A
Corriente asignada a 30°C según IEC 60947	45.2 A
Corriente asignada a 35°C según IEC 60947	43.9 A
Corriente asignada a 40°C según IEC 60947	42.6 A
Corriente asignada a 45°C según IEC 60947	41.3 A
Corriente asignada a 50°C según IEC 60947	40 A
Corriente asignada a 55°C según IEC 60947	38.5 A
Corriente asignada a 60°C según IEC 60947	37.1 A
Corriente asignada a 65°C según IEC 60947	35.6 A

Corriente asignada a 70°C según IEC 60947	34 A
Poder corte último en c.a. 230V (EN 60947-2)	85 kA
Poder corte último en c.a. 240V (EN 60947-2)	85 kA
Poder corte último en c.a. 400V (EN 60947-2)	40 kA
Poder corte último en c.a. 415V (EN 60947-2)	40 kA
Valor de regulación térmica	25 / 32 / 40 A
icu380vaciec609472	40 kA

Dimensiones

Profundidad del producto instalado	68 mm
Altura del producto instalado	130 mm
Anchura del producto instalado	75 mm

Frecuencia

Frecuencia	50 a 60 Hz
------------	------------

Potencia

Potencia disipada por polo a 0,63 In	1.4 W
Potencia disipada por polo a 0,8 In	2.3 W
Potencia disipada total a 0,63 In	4.3 W
Potencia disipada total a 0,8 In	7 W
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	11 W
Potencia disipada por polo	3.7 W

Endurancia

Endurancia eléctrica en número de ciclos	1000
Endurancia mecánica en número de maniobras	4000

Instalación, montaje

Par de apriete	6Nm
Montaje opcional sobre perfil DIN mediante adaptador	No

Conexión

Sección de conexión en cable rígido	4 / 95mm²
Tipo de conexión	Borne de jaula con tornillo

Configuración

Corriente de regulación del magnético	600 A
---------------------------------------	-------

Equipo

Número de contactos auxiliares normalmente cerrados	0
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos	0
Número de contactos auxiliares conmutados	0
Mando motor opcional	No

Accesoriable

Sí

Normas

Directiva europea WEEE

afectado

Seguridad

atishalogenfreeexternallymaintained

No

Condiciones de uso

Grado de polución / IEC60664/IEC60947-2

3

Altitud

2000 m

Temperatura

Temperatura de calibración

50 °C