



LR701

Portafusibles seccionable tipo L58 1P 125A 690V

Características técnicas

Dimensiones

Altura	125 mm
Anchura	35 mm
Profundidad	96 mm

Arquitectura

Número de polos	1
-----------------	---

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	125 A
Corriente nominal del cartucho fusible	16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A

Capacidad

Número de módulos	2
-------------------	---

Solo para uso interno

Número de semi módulos de 17,5 mm	4
-----------------------------------	---

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - 40 °C
-------------------------------	------------

Instalación, montaje

Par de apriete nominal	4 - 4 Nm
Montaje en	Perfil DIN

Potencia

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	12,84 W
--	---------

Tensión

Tensión asignada de aislamiento Ui	690 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	8 kV
Tipo de alimentación de tensión	CA
Categoría de sobretensión según IEC60947-1	3

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

Conexión

Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores flexibles	2,55 - 35 mm²
---	---------------

Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores rígidos	2,5 - 50 mm²
---	--------------

Fusible

AT_FuseSize	22 x 58
-------------	---------

Cubierta, puerta

Bloqueable	No
------------	----