



L501PV

Portafusibles PV 10 x 38 mm 1P 1000V DC 32 A

Características técnicas

Arquitectura

Número de polos	1
Tipo de polo	1P

Capacidad

Número de módulos	1
-------------------	---

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	32 A
Corriente asignada de cortocircuito condicional Icc con fusibles gI-gG	30 kA
Corriente asignada de corta duración admisible Icw IEC60947	30 kA
Poder asignado de corte último en cortocircuito Icu CA IEC60947-2	30 kA

Tensión

Tensión asignada de empleo en alterna	690 - 1000 V
Tipo de alimentación de tensión	CC
Tensión asignada de aislamiento Ui	690 V
Tensión nominal	1000 - 1000 V
Tensión asignada de empleo en continua	1000 - 1000 V

Instalación, montaje

Par de apriete nominal	2 - 2 Nm
------------------------	----------

Dimensiones

Altura	77 mm
Anchura	18 mm
Profundidad	75 mm

Potencia

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	1,10 W
--	--------

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-25 - 50 °C
Grado de contaminación según IEC60664 / IEC60947-2	3

Conexión

Sección transversal de conductor flexible	10 mm ²
Sección transversal de conductor rígido	16 mm ²

Frecuencia

Frecuencia	50 - 50 Hz
------------	------------
