



MM503N



## Guardamotor 3P, campo de regulación de 0.25 a 0.4A

### Características técnicas

#### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	0,40 A
----------------------------	--------

#### Dimensiones

Altura	140 mm
Anchura	45 mm
Profundidad	75 mm

#### Arquitectura

Elemento de control/operación	Maneta rotativa corta
Número de polos	3

#### Tensión

Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	6000 V
Categoría de sobretensión según IEC60947-1	3
Tipo de alimentación de tensión	CA

#### Conectividad

Control de tipo de conexión y contacto auxiliar	Borne de tornillo
-------------------------------------------------	-------------------

#### Equipo

Sellable	No
Con contacto auxiliar	No
Con protección térmica	Sí

#### Seguridad

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

#### Instalación, montaje

Montaje en	Perfil DIN
------------	------------