



MM509N



**Guardamotor 3P, campo de regulación de 4 a 6.3A**

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada 6,30 A

**Dimensiones**

Altura 140 mm  
 Anchura 45 mm  
 Profundidad 75 mm

**Arquitectura**

Elemento de control/operación Maneta rotativa corta  
 Número de polos 3

**Tensión**

Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp) 6000 V  
 Categoría de sobretensión según IEC60947-1 3  
 Tipo de alimentación de tensión CA

**Conectividad**

Control de tipo de conexión y contacto auxiliar Borne de tornillo

**Equipo**

Sellable No  
 Con contacto auxiliar No  
 Con protección térmica Sí

**Seguridad**

Índice de protección IP IP20

**Instalación, montaje**

Montaje en Perfil DIN