



MCA350

Características técnicas

Arquitectura

Posición del neutro	sin neutro
Número de polos protegidos	3
Número de polos	3 P
Tipo de polos	3 P
Montaje	rail DIN
Curva	C

Funciones

Con corte del neutro	No
----------------------	----

Configuración

Número de módulos	3
-------------------	---

Conectividad

Alineamiento de los bornes superiores para aparatos modulares	Bornes alineados
Alineamiento de los bornes inferiores para aparatos modulares	Bornes alineados

Principales características eléctricas

Poder de corte asignado	6 kA
Tensión asignada de empleo en alterna	400 V
Tipo de tensión de alimentación	AC

Tensión

Tensión asignada de aislamiento	500 V
Tensión soportada al impulso asignada	6000 V
U _{min}	12 V

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	50 A
Poder de corte de servicio según EN60898	6 kA
Valor mín/máx de funcionamiento del relé térmico en c.a.	1.13 / 1.45 I _n
Valor umbral mín/máx relé magnético en c.a.	5 / 10 I _n
Valor umbral mín/máx funcionamiento del relé térmico en c.c	7 / 15 I _n
Valor del nivel mín/máx de funcionamiento del relé térmico en c.c	1.13 / 1.45 I _n
Corriente asignada a -10°C según IEC 60947	67.39 A

Corriente asignada a -15°C según IEC 60947	68.64 A
Corriente asignada a -20°C según IEC 60947	69.87 A
Corriente asignada a -25°C según IEC 60947	71.08 A
Corriente asignada a -5°C según IEC 60947	66.12 A
Corriente asignada a 0°C según IEC 60947	64.82 A
Corriente asignada a 10°C según IEC 60947	62.14 A
Corriente asignada a 15°C según IEC 60947	60.75 A
Corriente asignada a 20°C según IEC 60947	59.34 A
Corriente asignada a 25°C según IEC 60947	57.89 A
Corriente asignada a 30°C según IEC 60947	56.4 A
Corriente asignada a 35°C según IEC 60947	54.87 A
Corriente asignada a 40°C según IEC 60947	53.29 A
Corriente asignada a 45°C según IEC 60947	51.67 A
Corriente asignada a 5°C según IEC 60947	63.49 A
Corriente asignada a 50°C según IEC 60947	50 A
Corriente asignada a 55°C según IEC 60947	47.99 A
Corriente asignada a 60°C según IEC 60947	45.9 A
Corriente asignada a 65°C según IEC 60947	43.7 A
Corriente asignada a 70°C según IEC 60947	41.38 A
Poder de corte asignado 230V 50 Hz	10 kA
Poder de corte asignado	6 kA
Poder corte último en c.a. 230V (EN 60947-2)	20 kA
Poder corte último en c.a. 240V (EN 60947-2)	20 kA
Poder corte último en c.a. 400V (EN 60947-2)	10 kA
Poder corte último en c.a. 415V (EN 60947-2)	10 kA
Poder de corte asignado Icn a 240V AC según IEC 60898-1	10 kA
Poder de corte asignado Icn a 415V AC según IEC 60898-1	6 kA
icu220vaciec609472	20 kA
icu380vaciec609472	10 kA

Corriente/temperatura

Corriente asignada a -25°C	63.02 A
Corriente asignada a -20°C	61.95 A
Corriente asignada a -15°C	60.86 A
Corriente asignada a -10°C	59.75 A
Corriente asignada a -5°C	58.62 A
Corriente asignada a 0°C	57.47 A
Corriente asignada a 5°C	56.29 A
Corriente asignada a 10°C	55.09 A
Corriente asignada a 25°C	51.32 A
Corriente asignada a 30° C	50 A

Corriente asignada a 35° C	48.48 A
Corriente asignada a 40° C	46.91 A
Corriente asignada a 45° C	45.29 A
Corriente asignada a 50° C	43.6 A
Corriente asignada a 55° C	41.85 A
Corriente asignada a 60° C	40.02 A
Corriente asignada a 65°C	38.11 A
Corriente asignada a 70° C	36.09 A

Coeficiente de corrección de la corriente

Coeficiente de corrección de la corriente nominal para 2 aparatos yuxtapuestos:	1
Coeficiente de corrección de la corriente nominal para 3 aparatos yuxtapuestos:	0.95
Coeficiente de corrección de la corriente para 4 y 5 aparatos yuxtapuestos:	0.9
Coeficiente de corrección de la corriente nominal para 6 aparatos yuxtapuestos:	0.85
Coeficiente de corrección disparo magnético a 100Hz	1.1
Coeficiente de corrección disparo magnético a 200Hz	1.2
Coeficiente de corrección disparo magnético a 400Hz	1.5
Coeficiente de corrección disparo magnético a 60Hz	1

Dimensiones

Profundidad del producto instalado	70 mm
Altura del producto instalado	83 mm
Anchura del producto instalado	52.5 mm

Frecuencia

Frecuencia	50 a 60 Hz
------------	------------

Potencia

Potencia activa máxima disipada por polo según norma de producto	9 W
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	15.4 W
Potencia disipada por polo	5.5 W

Endurancia

Endurancia eléctrica en número de ciclos	4000
Endurancia mecánica en número de maniobras	20000

Instalación, montaje

Tipo de conexión superior para aparatos modulares	Borne con tornillos
Par de apriete	2, 8 Nm
Tipo de clip de fijación a perfil DIN para aparatos modulares	Plástico
Tipo de conexión inferior para aparatos modulares	Borne doble conexión

Sujeto a modificaciones técnicas

Desmontabilidad superior para aparatos modulares	Sí
Desmontabilidad inferior para aparatos modulares	Sí
Adaptado para su montaje empotrado	Sí
Conexión	
Sección máxima de conexión de bornes de tornillo con cable flexible	1 / 25 mm ²
Sección de conexión de cable rígido en bornes de tornillo en la parte superior	1 / 35 mm ²
Sec. conex. bornes sup. en cable rígido	1 / 35 mm ²
Sección de conexión de bornes de tornillo en montante con cable flexible	1 / 25 mm ²
posición de los bornes inferiores	abiertos
posición de los bornes superiores	abiertos
Equipo	
Accesoriable	Sí
withtransparentlabelholder	Sí
Normas	
Directiva europea WEEE	afectado
Seguridad	
Índice de protección IP	IP20
atishalogenfreeexternallymaintained	No
Condiciones de uso	
Temperatura de funcionamiento	-25...70 °C
Grado de polución / IEC60664/IEC60947-2	2
Clase de limitación de energía I ² t	3
Altitud	2000 m
Temperatura de almacenamiento/transporte	-25...80 °C
Temperatura	
Temperatura de calibración	30 °C