



MM505N



Guardamotor 3P, campo de regulación de 0.63 a 1A

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 1 A

Dimensiones

Altura 140 mm

Anchura 45 mm

Profundidad 75 mm

Arquitectura

Elemento de control/operación Maneta rotativa corta

Número de polos 3

Tensión

Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp) 6000 V

Categoría de sobretensión según IEC60947-1 3

Tipo de alimentación de tensión CA

Conectividad

Control de tipo de conexión y contacto auxiliar Borne de tornillo

Equipo

Sellable No

Con contacto auxiliar No

Con protección térmica Sí

Seguridad

Índice de protección IP IP20

Instalación, montaje

Montaje en Perfil DIN