



NDN306A

Interruptor automático magnetotérmico serie N 3P 6A curva D 10/15kA

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	6 A
Poder asignado de corte de servicio Ics bajo 230 V CA según IEC60947-2	15 kA
Poder de corte asignado Icn bajo 230 V CA conforme a IEC60898-1	10 kA
Poder asignado de corte último en cortocircuito Icu bajo 230 V CA IEC60947-2	30 kA
Poder asignado de corte último en cortocircuito Icu bajo 400V AC IEC60947-2	15 kA
Corriente asignada a -25°C	7,61 A
Corriente asignada a -20°C	7,48 A
Corriente asignada a -15°C	7,35 A
Corriente asignada a -10°C	7,21 A
Corriente asignada a -5°C	7,07 A
Corriente asignada a 0°C	6,93 A
Corriente asignada a 5°C	6,78 A
Corriente asignada a 10°C	6,63 A
Corriente asignada a 15°C	6,48 A
Corriente asignada a 20°C	6,32 A
Corriente asignada a 25°C	6,16 A
Corriente asignada a 30°C	6 A
Corriente asignada a 35°C	5,81 A
Corriente asignada a 40°C	5,61 A
Corriente asignada a 45°C	5,41 A
Corriente asignada a 50°C	5,19 A
Corriente asignada a 55°C	4,97 A
Corriente asignada a 60°C	4,74 A
Corriente asignada a 65°C	4,50 A
Corriente asignada a 70°C	4,24 A

Arquitectura

Tipo de polo	3P
Curva	D

Capacidad

Número de módulos	3
-------------------	---

Principales características eléctricas

Poder asignado de corte de servicio en cortocircuito Icn AC conforme a IEC60898-1	10 kA
---	-------

Par de apriete nominal del terminal superior	2,80 - 2,80 Nm
Par de apriete nominal del terminal inferior	2,80 - 2,80 Nm
Tensión	
Tensión asignada de empleo en alterna	400 - 400 V
Tipo de alimentación de tensión	CA
Tensión asignada de aislamiento Ui	500 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	6000 V
Frecuencia	
Frecuencia	50 - 60 Hz
Conexión	
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores rígidos	1 - 35 mm ²
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores flexibles	1 - 25 mm ²
Sección transversal de entrada con tornillos, para conductores flexibles	1 - 25 mm ²
Sección transversal de entrada con tornillos, para conductores rígidos	1 - 35 mm ²
Instalación, montaje	
Par de apriete nominal	2,80 - 2,80 Nm
Tipo de conexión inferior para aparatos modulares	biconnect
Tipo de conexión superior para aparatos modulares	Borne a tornillo
Posición de montaje de 360° posible	Sí
Seguridad	
Índice de protección IP	IP20
Condiciones de uso	
Grado de contaminación según IEC60664 / IEC60947-2	2
Temperatura de funcionamiento	-25 - 70 °C
Potencia	
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	4,06 W
Endurancia	
Endurancia eléctrica en número de ciclos	4000
Endurancia mecánica en número de maniobras	20000
Conectividad	
Tipo de conector/enchufe	Borne de tornillo
Alineamiento de los bornes superiores para aparatos modulares	Bornes alineados
Alineamiento de los bornes inferiores para aparatos modulares	Bornes alineados
Dimensiones	

Sujeto a modificaciones técnicas

Altura	83 mm
Anchura	52,50 mm
Profundidad	70 mm