

NDN225A

**Interruptor automático magnetotérmico serie N 2P 25A curva D 10/15kA**

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada	25 A
Poder asignado de corte de servicio Ics bajo 230 V CA según IEC60947-2	15 kA
Poder de corte asignado Icn bajo 230 V CA conforme a IEC60898-1	10 kA
Poder asignado de corte último en cortocircuito Icu bajo 400V AC IEC60947-2	15 kA
Corriente asignada a -25°C	32,76 A
Corriente asignada a -20°C	32,06 A
Corriente asignada a -15°C	31,35 A
Corriente asignada a -10°C	30,64 A
Corriente asignada a -5°C	29,94 A
Corriente asignada a 0°C	29,23 A
Corriente asignada a 5°C	28,53 A
Corriente asignada a 10°C	27,82 A
Corriente asignada a 15°C	27,12 A
Corriente asignada a 20°C	26,41 A
Corriente asignada a 25°C	25,71 A
Corriente asignada a 30°C	25 A
Corriente asignada a 35°C	24,29 A
Corriente asignada a 40°C	23,59 A
Corriente asignada a 45°C	22,88 A
Corriente asignada a 50°C	22,18 A
Corriente asignada a 55°C	21,47 A
Corriente asignada a 60°C	20,77 A
Corriente asignada a 65°C	20,06 A
Corriente asignada a 70°C	19,36 A

**Arquitectura**

Tipo de polo	2P
Curva	D

**Capacidad**

Número de módulos	2
-------------------	---

**Principales características eléctricas**

Poder asignado de corte de servicio en cortocircuito Icn AC conforme a IEC60898-1	10 kA
Par de apriete nominal del terminal superior	2,80 - 2,80 Nm

Par de apriete nominal del terminal inferior

2,80 - 2,80 Nm

### Tensión

Tensión asignada de empleo en alterna	400 - 400 V
Tipo de alimentación de tensión	CA
Tensión asignada de aislamiento Ui	500 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	6000 V

### Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

### Conexión

Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores rígidos	1 - 35 mm <sup>2</sup>
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores flexibles	1 - 25 mm <sup>2</sup>
Sección transversal de entrada con tornillos, para conductores flexibles	1 - 25 mm <sup>2</sup>
Sección transversal de entrada con tornillos, para conductores rígidos	1 - 35 mm <sup>2</sup>

### Instalación, montaje

Par de apriete nominal	2,80 - 2,80 Nm
Tipo de conexión inferior para aparatos modulares	biconnect
Tipo de conexión superior para aparatos modulares	Borne a tornillo
Posición de montaje de 360° posible	Sí

### Seguridad

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

### Condiciones de uso

Grado de contaminación según IEC60664 / IEC60947-2	2
Temperatura de funcionamiento	-25 - 70 °C

### Potencia

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	7,20 W
--	--------

### Endurancia

Endurancia eléctrica en número de ciclos	4000
Endurancia mecánica en número de maniobras	20000

### Conectividad

Tipo de conector/enchufe	Borne de tornillo
Alineamiento de los bornes superiores para aparatos modulares	Bornes alineados
Alineamiento de los bornes inferiores para aparatos modulares	Bornes alineados

### Dimensiones

Altura	83 mm
--------	-------

Sujeto a modificaciones técnicas

---

Anchura	35 mm
Profundidad	70 mm