



NDN406A



**Interruptor automático magnetotérmico serie N, 4P, 6A, curva D, 10/15kA**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Posición del neutro	sin neutro
Número de polos protegidos	4
Número de polos	4 P
Tipo de polos	4 P
Montaje	Carril DIN
Curva	D

**Funciones**

Con corte del neutro	No
----------------------	----

**Configuración**

Número de módulos	4
-------------------	---

**Conectividad**

Alineamiento de los bornes superiores para aparatos modulares	Bornes alineados
Alineamiento de los bornes inferiores para aparatos modulares	Bores alineados

**Principales características eléctricas**

Poder de corte asignado	10 kA
Tensión asignada de empleo en alterna	400 V
Tipo de tensión de alimentación	AC

**Tensión**

Tensión asignada de aislamiento	500 V
Tensión soportada al impulso asignada	6000 V
ueminimum	12 V

**Corriente eléctrica**

Corriente asignada nominal	6 A
Poder de corte de servicio según EN60898	7.5 kA
Valor mín/máx de funcionamiento del relé térmico en c.a.	1.13 / 1.45 In
Valor umbral min/máx relé magnético en c.a.	10 / 14.4 In
Valor umbral mín/máx funcionamiento del relé térmico en c.c	15 / 30 In
Valor del nivel min/máx de funcionamiento del relé térmico en c.c	1.13 / 1.45 In
Corriente asignada a -10°C según IEC 60947	8.17 A

Corriente asignada a -15°C según IEC 60947	8.33 A
Corriente asignada a -20°C según IEC 60947	8.48 A
Corriente asignada a -25°C según IEC 60947	8.63 A
Corriente asignada a -5°C según IEC 60947	8.01 A
Corriente asignada a 0°C según IEC 60947	7.85 A
Corriente asignada a 10°C según IEC 60947	7.52 A
Corriente asignada a 15°C según IEC 60947	7.35 A
Corriente asignada a 20°C según IEC 60947	7.17 A
Corriente asignada a 25°C según IEC 60947	6.99 A
Corriente asignada a 30°C según IEC 60947	6.8 A
Corriente asignada a 35°C según IEC 60947	6.61 A
Corriente asignada a 40°C según IEC 60947	6.41 A
Corriente asignada a 45°C según IEC 60947	6.21 A
Corriente asignada a 5°C según IEC 60947	7.69 A
Corriente asignada a 50°C según IEC 60947	6 A
Corriente asignada a 55°C según IEC 60947	5.74 A
Corriente asignada a 60°C según IEC 60947	5.48 A
Corriente asignada a 65°C según IEC 60947	5.19 A
Corriente asignada a 70°C según IEC 60947	4.9 A
Poder de corte asignado 230V 50 Hz	10 kA
Poder de corte asignado	10 kA
Poder corte último en c.a. 230V (EN 60947-2)	30 kA
Poder corte último en c.a. 240V (EN 60947-2)	30 kA
Poder corte último en c.a. 400V (EN 60947-2)	15 kA
Poder corte último en c.a. 415V (EN 60947-2)	15 kA
Poder de corte asignado Icn a 240V AC según IEC 60898-1	10 kA
Poder de corte asignado Icn a 415V AC según IEC 60898-1	10 kA
icu220vaciec609472	30 kA
icu380vaciec609472	15 kA

#### **Corriente/temperatura**

Corriente asignada a -25°C	7.61 A
Corriente asignada a -20°C	7.48 A
Corriente asignada a -15°C	7.35 A
Corriente asignada a -10°C	7.21 A
Corriente asignada a -5°C	7.07 A
Corriente asignada a 0°C	6.93 A
Corriente asignada a 5°C	6.78 A
Corriente asignada a 10°C	6.63 A
Corriente asignada a 25°C	6.16 A
Corriente asignada a 30° C	6 A
Corriente asignada a 35° C	5.81 A

Corriente asignada a 40° C	5.61 A
Corriente asignada a 45° C	5.41 A
Corriente asignada a 50° C	5.19 A
Corriente asignada a 55° C	4.97 A
Corriente asignada a 60° C	4.74 A
Corriente asignada a 65°C	4.5 A
Corriente asignada a 70° C	4.24 A

#### **Coefficiente de corrección de la corriente**

Coefficiente de corrección de la corriente nominal para 2 aparatos yuxtapuestos:	1
Coefficiente de corrección de la corriente nominal para 3 aparatos yuxtapuestos:	0.95
Coefficiente de corrección de la corriente para 4 y 5 aparatos yuxtapuestos:	0.9
Coefficiente de corrección de la corriente nominal para 6 aparatos yuxtapuestos:	0.85
Coefficiente de corrección disparo magnético a 100Hz	1.1
Coefficiente de corrección disparo magnético a 200Hz	1.2
Coefficiente de corrección disparo magnético a 400Hz	1.5
Coefficiente de corrección disparo magnético a 60Hz	1.1

#### **Dimensiones**

Profundidad del producto instalado	70 mm
Altura del producto instalado	83 mm
Anchura del producto instalado	70 mm

#### **Frecuencia**

Frecuencia	50 a 60 Hz
------------	------------

#### **Potencia**

Potencia activa máxima disipada por polo según norma de producto	3 W
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	5.44 W
Potencia disipada por polo	1.36 W

#### **Endurancia**

Endurancia eléctrica en número de ciclos	4000
Endurancia mecánica en número de maniobras	20000

#### **Instalación, montaje**

Tipo de conexión superior para aparatos modulares	Borne con tornillos
Par de apriete	2, 8 Nm
Tipo de clip superior para aparatos modulares	No aplica
Tipo de clip de fijación a perfil DIN para aparatos modulares	Plástico

Tipo de conexión inferior para aparatos modulares	Borne doble conexión
Desmontabilidad superior para aparatos modulares	Sí
Desmontabilidad inferior para aparatos modulares	Sí
Adaptado para su montaje empotrado	Sí
<b>Conexión</b>	
Sección máxima de conexión de bornes de tornillo con cable flexible	1 / 25 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión de cable rígido en bornes de tornillo en la parte superior	1 / 35 mm <sup>2</sup>
Sec. conex. bornes sup. en cable rígido	1 / 35 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión de bornes de tornillo en montante con cable flexible	1 / 25 mm <sup>2</sup>
posición de los bornes inferiores	abiertos
posición de los bornes superiores	abiertos
<b>Equipo</b>	
Accesoriable	Sí
withtransparentlabelholder	Sí
<b>Normas</b>	
Norma	EN 60898-1 ; IEC 60947-2
Directiva europea WEEE	afectado
<b>Seguridad</b>	
Índice de protección IP	IP20
Conformidad con REACH	No
Conforme con RoHS	Sí
Sin halógenos	No
<b>Condiciones de uso</b>	
Temperatura de funcionamiento	-25...70 °C
Grado de polución / IEC60664/IEC60947-2	2
Altitud	2000 m
Temperatura de almacenamiento/transporte	-25...80 °C
<b>Temperatura</b>	
Temperatura de calibración	50 °C