



SBN232

Interruptor modular, 2 polos, 32A

Características técnicas

Arquitectura

Posición del neutro	sin neutro
Número de polos	2 P
Tipo de polos	2 P

Configuración

Número de módulos	1
-------------------	---

Principales características eléctricas

Tensión asignada de empleo en alterna	230 V
Frecuencia asignada	50/60 Hz

Tensión

Tensión asignada de aislamiento	440 V
Tipo de tensión de mando 1	AC
Tensión soportada al impulso asignada	4000 V

Corriente eléctrica

Corriente asig. de empleo AC21 en cat. B	32 A
Corriente asig. de empleo AC22 en cat. A	32 A
Corriente asignada nominal	32 A
Corriente asignada admisible a 1 s.	0.48 kA
Corriente térmica en aire libre	32 A
Corriente asig. en AC21 en categoría A	32 A
Corriente asig. de empleo AC22 en cat. B	32 A

Dimensiones

Profundidad del producto instalado	68 mm
Altura del producto instalado	83 mm
Anchura del producto instalado	17.5 mm

Frecuencia

Frecuencia	50 a 60 Hz
------------	------------

Potencia

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	3 W
Potencia disipada por polo	1.5 W

Endurancia

Endur. eléct. en AC21 en número ciclos	25000
--	-------

Endur. electr. en AC22 en número ciclos	25000
Endurancia mecánica en número de maniobras	200000
Conexión	
Posición de los bornes	Decalados
Equipo	
Número de contactos normalmente cerrados	0
Número de contactos normalmente abiertos	2
Número de contactos conmutados	0
Normas	
Norma	IEC 60947-3 ; IEC/EN 60669-2 ; IEC/EN 60669-4
Directiva europea WEEE	afectado
Seguridad	
Índice de protección IP	IP20
Condiciones de uso	
Temperatura de funcionamiento	-20...50 °C
Altitud	2000 m
Temperatura de almacenamiento/transporte	-40...80 °C