



SBT132

**Interruptor modular, 1 polo, 32A, con indicador luminoso**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Posición del neutro	sin neutro
Número de polos	1 P
Tipo de polos	1 P

**Configuración**

Número de módulos	1
-------------------	---

**Principales características eléctricas**

Tensión asignada de empleo en alterna	230 V
Frecuencia asignada	50/60 Hz

**Tensión**

Tensión asignada de aislamiento	440 V
Tipo de tensión de mando 1	AC
Tensión soportada al impulso asignada	4000 V

**Corriente eléctrica**

Corriente asig. de empleo AC21 en cat. B	32 A
Corriente asig. de empleo AC22 en cat. A	32 A
Corriente asignada nominal	32 A
Corriente asignada admisible a 1 s.	0.48 kA
Corriente térmica en aire libre	32 A
Corriente asig. en AC21 en categoría A	32 A
Corriente asig. de empleo AC22 en cat. B	32 A

**Dimensiones**

Profundidad del producto instalado	68 mm
Altura del producto instalado	83 mm
Anchura del producto instalado	17.5 mm

**Frecuencia**

Frecuencia	50 a 60 Hz
------------	------------

**Potencia**

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	1.5 W
Potencia disipada por polo	1.5 W

**Endurancia**

Endur. eléct. en AC21 en número ciclos	25000
--	-------

Endur. eléct. en AC22 en número ciclos	25000
Endurancia mecánica en número de maniobras	200000
<b>Gestión de la iluminación</b>	
Tipo de lámpara	LED
<b>Conexión</b>	
Posición de los bornes	Decalados
<b>Equipo</b>	
Número de contactos normalmente cerrados	0
Número de contactos normalmente abiertos	1
Número de contactos conmutados	0
<b>Normas</b>	
Norma	IEC 60947-3 ; IEC/EN 60669-2 ; IEC/EN 60669-4
Directiva europea WEEE	afectado
<b>Seguridad</b>	
Índice de protección IP	IP20
<b>Condiciones de uso</b>	
Temperatura de funcionamiento	-20...50 °C
Altitud	2000 m
Temperatura de almacenamiento/transporte	-40...80 °C