



SPB065R

**Cartucho L-N Uc 320V In 20kA I<sub>max</sub> 65kA U<sub>p</sub> 1,35kV**

**Características técnicas**

**Capacidad**

Número de módulos	1
-------------------	---

**Tensión**

Tensión asignada de empleo en alterna	240 - 415 V
Tensión de servicio continuo U <sub>c</sub> según IEC61643-1	305 V
Nivel de protección U <sub>p</sub> según IEC61643-1	1,45 kV

**Corriente eléctrica**

Corriente de descarga nominal I <sub>n</sub> 8 - 20 $\mu$ s L-N (PEN) / N-PE IEC61643	20 kA
---	-------

**Dimensiones**

Altura	52,4 mm
Anchura	17,5 mm
Profundidad	55,3 mm

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento	-40 - 80 °C
-------------------------------	-------------

**Configuración de red**

Tipo de red	TN-C, TN-S, TT
AT_RequirementClass	T2

**Frecuencia**

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

**Instalación, montaje**

Par de apriete nominal	3 - 3 Nm
------------------------	----------