



SPB215D

DPS 2P tipo 2 TNS/TT Uc 275V In 5kA Imax 15kA

Características técnicas

Capacidad

Número de módulos 2

Tensión

Tensión asignada de empleo en alterna 240 - 415 V

Tensión de servicio continuo Uc según IEC61643-1 275 V

Nivel de protección Up según IEC61643-1 1 kV

Nivel de protección Up L-PE / N-PE según IEC61643-11 1,6 kV

Nivel de tensión Up L-N/PEN IEC61643-11 1000 V

Corriente eléctrica

Corriente de descarga nominal In 8 - 20 μ s L-N (PEN) / N-PE IEC61643 5 kA

Protección máxima contra sobrecorriente, conexión en paralelo (fusible) 125 A

Descarga máx. (Imax) L-N(PEN)/ N-PE 15 kA

Dimensiones

Altura 89,80 mm

Anchura 35,60 mm

Profundidad 58,20 mm

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -40 - 80 °C

Configuración de red

Tipo de red TN-S, TT

Equipo

Con contacto de telecomunicación No

Conexión

Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores flexibles 1,5 - 25,0 mm²

Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores rígidos 1,5 - 35,0 mm²

AT_RequirementClass T2

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Instalación, montaje

Sujeto a modificaciones técnicas

