



SM102E

## Central de medida

### Características técnicas

#### Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Dimensiones

Altura	96 mm
Anchura	96 mm
Profundidad	60 mm

#### Seguridad

Índice de protección IP	IP51
-------------------------	------

#### Capacidad

Número de módulos	5
-------------------	---

#### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-10 - 55 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-20 - 80 °C

#### Conectividad

Tipo de conector/enchufe	Borne de tornillo
--------------------------	-------------------

#### Conexión

Sección transversal de conductor flexible	2.5 - 6 mm <sup>2</sup>
Sección transversal de conductor rígido	2.5 - 6 mm <sup>2</sup>

#### Potencia

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	10 W
Consumo de energía VA	10 VA

#### Equipo

Tipo de visualización	LCD
-----------------------	-----

#### Medición

Rango de medición de frecuencia	45 - 65 Hz
Ejecución del dispositivo de medición	Multímetro
Rango de medición de corriente	0 - 9999 A

#### Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado, Montaje en superficie
------------	----------------------------------