



SPB215R

DPS 2P tipo 2 TNS/TT Uc 275V In 5kA Imax 15kA remote contact

Características técnicas

Capacidad

Número de módulos	2
-------------------	---

Tensión

Tensión asignada de empleo en alterna	240 - 415 V
Tensión de servicio continuo Uc según IEC61643-1	275 V
Nivel de protección Up según IEC61643-1	1 kV
Nivel de protección Up L-PE / N-PE según IEC61643-11	1,50 kV
Nivel de tensión Up L-N/PEN IEC61643-11	1000 V

Corriente eléctrica

Corriente de descarga nominal In 8 - 20 μ s L-N (PEN) / N-PE IEC61643	5 kA, 20 kA
Protección máxima contra sobrecorriente, conexión en paralelo (fusible)	125 A
Descarga máx. (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	15 kA, 40 kA

Dimensiones

Altura	96,8 mm
Anchura	35,60 mm
Profundidad	65,7 mm

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-40 - 80 °C
-------------------------------	-------------

Configuración de red

Tipo de red	TN-S, TT
-------------	----------

Equipo

Con contacto de telecomunicación	No
----------------------------------	----

Conexión

Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores flexibles	1,5 - 25,0 mm ²
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores rígidos	1,5 - 35,0 mm ²
Sección transversal de contacto de señal	0,14 - 1,5 mm ²
AT_RequirementClass	T2

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

