



SPB240D

**DPS 2P tipo 2 TNS/TT Uc 275V In 20kA I<sub>max</sub> 40kA**

**Características técnicas**

**Capacidad**

Número de módulos	2
-------------------	---

**Tensión**

Tensión asignada de empleo en alterna	240 - 415 V
Tensión de servicio continuo Uc según IEC61643-1	275 V
Nivel de protección Up según IEC61643-1	1,35 kV
Nivel de protección Up L-PE / N-PE según IEC61643-11	1,50 kV
Nivel de tensión Up L-N/PEN IEC61643-11	1350 V

**Corriente eléctrica**

Corriente de descarga nominal In 8 - 20 $\mu$ s L-N (PEN) / N-PE IEC61643	20 kA
Protección máxima contra sobrecorriente, conexión en paralelo (fusible)	125 A
Descarga máx. (I <sub>max</sub> ) L-N(PEN)/ N-PE	40 kA

**Dimensiones**

Altura	98,7 mm
Anchura	35,60 mm
Profundidad	65,7 mm

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento	-40 - 80 °C
-------------------------------	-------------

**Configuración de red**

Tipo de red	TN, TT, TN-C-S
-------------	----------------

**Equipo**

Con contacto de telecomunicación	Sí
----------------------------------	----

**Conexión**

Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores flexibles	1,5 - 25,0 mm <sup>2</sup>
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores rígidos	1,5 - 35,0 mm <sup>2</sup>
AT_RequirementClass	T2

**Frecuencia**

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

**Instalación, montaje**

Sujeto a modificaciones técnicas

