



ST312

## Transformador de seguridad monofásico 25VA, 230/12-24V

### Características técnicas

#### Tensión

Tensión de salida	12 - 24 V
Tensión asignada de empleo en alterna	230 - 230 V
Tensión asignada de aislamiento Ui	4000 V

#### Potencia

Consumo de energía VA	25 VA
-----------------------	-------

#### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-20 - 35 °C
-------------------------------	-------------

#### Conexión

Sección transversal de conductor flexible	4 mm <sup>2</sup>
Sección transversal de conductor rígido	6 mm <sup>2</sup>

#### Frecuencia

Frecuencia	50 - 50 Hz
------------	------------

#### Instalación, montaje

Montaje en	Perfil DIN
------------	------------

#### Capacidad

Número de módulos	4
-------------------	---

#### Dimensiones

Altura	85 mm
Anchura	70 mm
Profundidad	58 mm

#### Seguridad

Índice de protección IP	IP20
Protección térmica	Sí

#### Equipo

Está protegido contra cortocircuitos	Sí
Interruptor de conexión/desconexión	No