



SVN126

Piloto doble, colores verde y rojo 230V, 0,9W máx

Características técnicas

Capacidad

Número de módulos	1
-------------------	---

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Tensión

Tensión asignada de aislamiento U_i	400 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	4000 V
Tipo de alimentación de tensión	CA
Tensión asignada de empleo en alterna	230 - 230 V

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-20 - 50 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-40 - 80 °C

Conectividad

Tipo de conector/enchufe	Borne de tornillo
--------------------------	-------------------

Conexión

Sección transversal de conductor flexible	0.75 - 6 mm ²
Sección transversal de conductor rígido	0.75 - 10 mm ²
Ejecución del zócalo	Fijación

Potencia

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	0,80 W
Potencia por punto de carga	0

Dimensiones

Altura	83 mm
Anchura	17,50 mm
Profundidad	62 mm

Iluminación

Tipo de lámpara	LED
-----------------	-----

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------