



TKH180

## WiFi para controlador coviva

### Características técnicas

#### Funciones

suitableforresistancetestordiodetest	No
integratedisdngateway	No

#### Conectividad

iswificompatible	Sí
Categoría receptores	2
hasconnectionexternalantenna	No

#### Tensión

Tensión de funcionamiento	5 V DC
Tensión de servicio del BUS	30 V DC

#### Dimensiones

Profundidad	26.5 mm
Profundidad del producto instalado	24.5 mm
Altura del producto instalado	75.2 mm
Anchura del producto instalado	13.8 mm
Altura	203 mm
Ancho	77 mm

#### Potencia

Consumo de corriente	máx. 250 mA
Potencia de transmisión vía radio	< 25 mW

#### Almacenamiento

Tasa de transmisión	150 Mbit/s
---------------------	------------

#### Materiales, acabados, colores

Color independiente de las series de diseño	blanco polar
Superficie	mate

#### Conexión

Cantidad salidas canales de radio	máx. 512
-----------------------------------	----------

#### Equipo

Cantidad entradas canales de radio	máx. 512
fastethernet	No
Transmisor duty cycle	1 %

#### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	0...45 °C
Consumo de energía	Pequeño consumo energético
Humedad del aire relativa (sin condensación)	0...65 % (sin condensación)
<b>Identificación</b>	
Serie principal de diseño	Berker.Net