



TRC321B



IP20



Detector de luminosidad

Características técnicas

Arquitectura

Montaje	En superficie
---------	---------------

Funciones

Módulo de bus extraíble	No
Funcionamiento	Función de reinicio (se regresa al ajuste de fábrica)

Mandos e indicadores

Botón de tecla/pulsador	Con tecla de configuración
-------------------------	----------------------------

Conectividad

Protocolo vía radio	KNX vía radio
Categoría receptores	2

Tensión

Tensión de entrada	3 V
Tensión de funcionamiento	3 V DC

Corriente eléctrica

Número de circuitos de entrada	1
--------------------------------	---

Dimensiones

Profundidad del producto instalado	30 mm
Altura del producto instalado	30.5 mm
Longitud en mm	138 mm
Anchura del producto instalado	26 mm

Frecuencia

Frecuencia de transmisión	868 MHz
Radiofrecuencia de transmisión	868.3 MHz

Potencia

Potencia de transmisión vía radio	< 10 mW
-----------------------------------	---------

Batería

Vida útil de la batería [años]	≈ 4
--------------------------------	-----

Detección

Longitud del cable del sensor, cable de fibra óptica	≈ 1.5 m
--	---------

Gestión de la iluminación

Rango de ajuste crepúsculo	≈ 10...300 lx
Rango de ajuste sol	≈ 1...10 klx
Gestión de iluminación LED	
LED	Con LED de configuración
Conexión	
Tipo de conexión de bus	Integración mediante KNX vía radio/pasarela TP en superficie en sistema KNX TP
Configuración	
Programar	Configuración quicklink sin herramientas mediante teclas e indicador LED
Equipo	
Número de salidas	0
Cantidad canales de radio	1
Cantidad enlaces quicklink	máx. 20 transmisores/receptores
Seguridad	
Índice de protección IP	IP20
Condiciones de uso	
Temperatura de funcionamiento	0...50 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-25...70 °C