



Fuente de alimentación, 320 mA

Características técnicas

Capacidad

Número de módulos 4

Conectividad

Con sistema de bus KNX radio No

Tipo de conector/enchufe Quickconnect

Corriente eléctrica

Corriente de salida 320 mA

Tensión

Tensión de servicio 230 - 230 V

Tensión de salida 28 - 32 V

Conexión

Sección transversal de conductor flexible 0.75 - 2.5 mm²

Sección transversal de conductor rígido 0.75 - 2.5 mm²

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5 - 45 °C

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Texto

Fusible Con protección contra cortocircuitos y contra sobrecargas

Unión Se debe conectar el conductor de protección

Tipo de conexión Con bornes de conexión QuickConnect

TXA111

