



TXA111



#### Fuente de alimentación, 320 mA

#### Características técnicas

##### Capacidad

Número de módulos	4
-------------------	---

##### Conectividad

Con sistema de bus KNX radio	No
------------------------------	----

Tipo de conector/enchufe	Quickconnect
--------------------------	--------------

##### Corriente eléctrica

Corriente de salida	320 mA
---------------------	--------

##### Tensión

Tensión de servicio	230 - 230 V
---------------------	-------------

Tensión de salida	28 - 32 V
-------------------	-----------

##### Conexión

Sección transversal de conductor flexible	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>
---	----------------------------

Sección transversal de conductor rígido	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>
---	----------------------------

##### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - 45 °C
-------------------------------	------------

##### Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

##### Texto

Fusible	Con protección contra cortocircuitos y contra sobrecargas
---------	---

Unión	Se debe conectar el conductor de protección
-------	---

Tipo de conexión	Con bornes de conexión QuickConnect
------------------	-------------------------------------