


TXA608B



easy

Módulo 8 salidas, 10A, easy

Características técnicas

Conectividad

Con sistema de bus KNX	Sí
Con sistema de bus KNX radio	No

Configuración

Modo de configuración posible	ETS, easy
-------------------------------	-----------

Dimensiones

Número de unidades de ancho	6
-----------------------------	---

Materiales

Colour	Gris
--------	------

Equipo

Con interruptor para interruptor manual	Sí
Radiofrecuencia bidireccional	No

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	10 A
Consumo de corriente de bus (reposo)	4 mA

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Potencia

Potencia de salida	1200 W
--------------------	--------

Tensión

Tensión asignada de empleo en alterna	230 - 230 V
Tensión de alimentación del sistema	30 V DC vía bus

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - 45 °C
-------------------------------	------------

Texto

Función	Con funciones de seguridad para, p. ej., viento, lluvia, alarma, Con función de posicionamiento para el ajuste de celosía veneciana y de láminas, Con función de protección solar
Tipo de conexión	Con bornes de conexión QuickConnect