


TXA610D



quickconnect



easy

Módulo 10 salidas, 16A cargas cap, easy

Características técnicas

Conectividad

Con sistema de bus KNX	Sí
Con sistema de bus KNX radio	No

Configuración

Modo de configuración posible	ETS, easy
-------------------------------	-----------

Dimensiones

Número de unidades de ancho	6
-----------------------------	---

Materiales

Colour	Gris
--------	------

Equipo

Con interruptor para interruptor manual	Sí
Radiofrecuencia bidireccional	No

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	16 A
Consumo de corriente de bus (reposo)	4 mA

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Potencia

Potencia de salida	2300 W
--------------------	--------

Tensión

Tensión asignada de empleo en alterna	230 - 230 V
Tensión de alimentación del sistema	30 V DC vía bus

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - 45 °C
-------------------------------	------------

Texto

Función	Con funciones de seguridad para, p. ej., viento, lluvia, alarma, Con función de posicionamiento para el ajuste de celosía veneciana y de láminas, Con función de protección solar
Tipo de conexión	Con bornes de conexión QuickConnect