

TXA610D



Módulo 10 salidas, 16A cargas capacitivas, easy

Características técnicas

Arquitectura

Montaje	REG

Funciones

Funcionamiento polifásico	Adecuado para conmutar diferentes conductores externos

Configuración

Número de módulos	6
Modos de configuración posibles	system

Mandos e indicadores

Piloto luminoso	Si
Interruptor/pulsador manual	teclas de manejo manual para conexión/desconexión (arriba/abajo) y para función bus conexión/desconexión por canal/aparato

Principales características eléctricas

Tensión asignada de empleo en alterna	230 V
Frecuencia asignada	50/60 Hz
Corriente nominal	16 A

Tensión

Tensión de servicio del BUS	21...32 V DC
Tensión de alimentación del sistema	30V DC Vía bus

Corriente eléctrica

Consumo de corriente Bus (transferencia de datos)	6 mA
Consumo de corriente Bus (reposo)	4 mA
Número de circuitos de entrada	0
Corriente circulante máxima	16 A
Corriente asignada nominal	16 A

Dimensiones

Ancho dispositivo de montaje sobre carril DIN (RMD)	6 modules
Altura	90 mm

Potencia

Potencia Max. con transfor. electrónicos	1200 W
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	1.5 W

Potencia disipada por bobina	0.15 W
Potencia de salida	2300 W
Capacidad de corte máxima	14375 W
Transformadores convencionales	1600 VA
Transformadores electrónicos	1200 W

Materiales, acabados, colores

Color	Gris

Gestión de la iluminación

- con balasto electrónico	20 x 36 W

Gestión de lámparas fluorescentes

Lámparas de bajo consumo	23 W
Potencia de iluminación de las lámparas fluocompactas	18x23W
- compensadas en paralelo	1500 W /200 µF

Gestión de iluminación LED

Número máximo de lámparas LED/CFL	18
Potencia LED	216 W

Gestión de lámparas incandescentes

Potencia máxima con lámparas de incandescencia	2300 W
Lámparas incandescentes y halógenas 230 V	2300 W

Conexión

Sección de conductor (flexible)	0.75…2.5 mm²
Sección de conductor (rígido)	0.75…2.5 mm²
Acoplador de bus	Con acoplador de bus integrado
Tipo de conexión de bus	Conexión bus mediante terminal de conexión

Articulos proporcionados

Conexión a bus incluida	Sí

Equipo

Número de salidas	10
Expandibilidad modular	No

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
atishalogenfreeexternallymaintained	No

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5…45 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-20…70 °C

Identificación

Serie principal de diseño	KNX