



TXM646R



Act calefacción,6 ch, con reg temp, easy

Características técnicas

Conectividad

Con sistema de bus KNX radio No

Tensión

Tensión de servicio del BUS 21 - 32 V

Tensión de salida 24 - 230 V

Tensión auxiliar 110 - 230 V

Potencia

Consumo de potencia en funcionamiento 1 VA

Consumo de potencia en espera 0,40 W

Corriente eléctrica

Corriente máxima de conmutación 0,16 A

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5 - 45 °C

Conexión

Sección transversal de conductor flexible 0.5 - 4 mm²

Sección transversal de conductor rígido 0.5 - 4 mm²

Texto

Función La función de bloqueo se puede activar por salida de actuador a través de teclados de operación manual o bus, Con función de protección de válvula

Fusible Resistente a cortocircuitos y a las sobrecargas (indicación mediante LED)

Tipo de conexión Con bornes roscados

Dimensiones

Número de unidades de ancho 4