


TYA624B



## Módulo de 4 persianas, 24V DC

### Características técnicas

#### Configuración

Modo de configuración posible ETS

#### Conectividad

Con sistema de bus KNX radio No

#### Instalación, montaje

Montaje en Perfil DIN

#### Equipo

Con interruptor para interruptor manual Sí

#### Materiales

Colour Gris claro

#### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 6 A

Corriente máxima de conmutación 6 A

#### Tensión

Tensión de servicio del BUS 21 - 32 V

#### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5 - 45 °C

#### Conexión

Sección transversal de conductor flexible 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Sección transversal de conductor rígido 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

#### Capacidad

Número de módulos 4

#### Texto

Función Con función de posicionamiento para el posicionamiento de la persiana enrollable, Con funciones de seguridad para, p. ej., viento, lluvia, alarma, Con función de protección solar

Tipo de conexión Con bornes de conexión QuickConnect