



TYF784E



IP20

Módulo extensión 4 entradas analógicas

Características técnicas

Arquitectura

Sistema bus	KNX
Montaje	REG

Configuración

Número de módulos	4
Modos de configuración posibles	system

Mandos e indicadores

Piloto luminoso	Si
-----------------	----

Conectividad

Señales de entrada	según IEC 381-1, -2
--------------------	---------------------

Principales características eléctricas

Frecuencia asignada	50/60 Hz
---------------------	----------

Tensión

Tensión auxiliar	24 V DC
Entradas de tensión	0-1; 0-10 V
Tensión de servicio del BUS	21...32 V DC

Corriente eléctrica

Número de circuitos de entrada	4
Corriente de las entradas	0-20; 4-20 mA

Dimensiones

Profundidad	70 mm
Altura de montaje a partir de carril DIN	63 mm
Ancho dispositivo de montaje sobre carril DIN (RMD)	4 modules
Altura	90 mm
Ancho	72 mm

Potencia

Consumo de corriente	170 mA
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	4.1 W

Resistencia

Impedancia de entrada tensión	18 kΩ
Impedancia de entrada corriente	100 Ω

Medida	
Valores límite	por canal 2
Detección	
Tensión de salida de sensor	24 V DC
Corriente de salida del sensor	máx. 100 mA
Gestión de iluminación LED	
LED	con LED de estado rojo
Conexión	
Tipo de conexión	Con terminales roscados
Artículos proporcionados	
Conexión a bus incluida	Sí
Seguridad	
Índice de protección IP	IP20
Condiciones de uso	
Temperatura de funcionamiento	-5...45 °C
Identificación	
Serie principal de diseño	KNX