



VE118SN

Caja de superf. estanca vector VE, exterior, IP65, 1 fila, 18M, puerta transp

Características técnicas

Conexión

| | |
|---|----|
| Número de entradas de conductos de cables | 15 |
|---|----|

Tensión

| | |
|-----------------|-------------|
| Tensión nominal | 400 - 400 V |
|-----------------|-------------|

Instalación, montaje

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Adecuado para uso en exteriores | Sí |
| Montaje en | Montaje en superficie |

Corriente eléctrica

| | |
|----------------------------|------|
| Corriente nominal asignada | 63 A |
|----------------------------|------|

Equipo

| | |
|---|----|
| Número de carriles | 1 |
| Número de filas | 1 |
| Número de sección en anchura | 1 |
| Con cierre | No |
| Tiene bloque de terminales neutro | No |
| Tiene bloque de terminales de conexión a tierra | No |
| Tiene placa de montaje | No |

Capacidad

| | |
|-------------------|----|
| Número de módulos | 18 |
|-------------------|----|

Funciones

| | |
|---------------------------|----|
| Con entradas de conductos | Sí |
|---------------------------|----|

Dimensiones

| | |
|-----------------------------|--------|
| Altura | 302 mm |
| Anchura | 418 mm |
| Profundidad | 151 mm |
| Número de unidades de ancho | 18 |

Cubierta, puerta

| | |
|------------------------------------|----|
| Número de puertas de armario | 1 |
| Número de bloqueos | 0 |
| La puerta/cubierta es transparente | Sí |

Materiales

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Material | Policarbonato (PC) |
| Código RAL | 7035 |
| Colour | Gris claro |
| Resistente a los rayos ultravioleta | Sí |

Seguridad

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Clase de protección | Clase de aislamiento II |
| Índice de protección IP | IP65 |
| Tipo de cerradura | Cierre a presión, Sin bloqueo |
| Ensayo del hilo incandescente | 850 °C |