



VE218E

Caja de sup. estanca vector VE, IP65, 2 filas, 36M, puerta transparente

Características técnicas

Arquitectura

Montaje En superficie

Funciones

withpipeinlead Sí

Configuración

Número de módulos 36

Principales características eléctricas

Tensión nominal 400V

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal 63 A

Dimensiones

Profundidad del producto instalado 151 mm

Profundidad interna 151 mm

Altura del producto instalado 452 mm

Anchura del producto instalado 418 mm

Ancho de las unidades de división 36

cabinetsidewallmaterialthickness 2.5 mm

Puerta, tapa

Tipo de cerradura de la puerta Manecilla

Índice de protección con puerta IP 65

Bloqueable por candado No

Número de cerraduras de la puerta 0

hastransparentcoverordoor Sí

Materiales, acabados, colores

Color Gris claro

Color gris claro

Color RAL RAL 7035 - Gris luminoso

Tipo de tratamiento de la superficie No tratado

Instalación, montaje

Adaptado a uso interno No

Conexión

Número de entrada de cables 15

Equipo

Número de filas de la caja	2
Número de tramos a lo ancho	1
Número de llaves	1
Número de perfiles DIN	2
Accesoriable	Sí
cabinetflangeplatesopeningquantity	46
canbeextended	No
hasearthingterminalblock	No
hasneutralterminalblock	No
withsignalpassingdoor	Sí

Normas

Prueba del hilo incandescente	750 °C
Directiva europea WEEE	afectado

Seguridad

Índice de protección contra choques mecánicos, IK	07
Clase de protección	Clase II

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-25...40 °C
-------------------------------	-------------