



VE318SN

Caja de superf. estanca vector VE, exterior, IP65, 3 filas, 54M, puerta transp

Características técnicas

Conexión

Número de entradas de conductos de cables	15
---	----

Tensión

Tensión nominal	400 - 400 V
-----------------	-------------

Instalación, montaje

Adecuado para uso en exteriores	Sí
Montaje en	Montaje en superficie

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	63 A
----------------------------	------

Equipo

Número de carriles	3
Número de filas	3
Número de sección en anchura	1
Con cierre	No
Tiene placa de montaje	No

Capacidad

Número de módulos	54
-------------------	----

Funciones

Con entradas de conductos	Sí
---------------------------	----

Dimensiones

Altura	602 mm
Anchura	418 mm
Profundidad	151 mm
Número de unidades de ancho	18

Cubierta, puerta

Número de puertas de armario	1
Número de bloqueos	0
La puerta/cubierta es transparente	Sí

Materiales

Material	Policarbonato (PC)
Código RAL	7035

Colour	Gris claro
Resistente a los rayos ultravioleta	Sí
Seguridad	
Clase de protección	Clase de aislamiento II
Índice de protección IP	IP65
Tipo de cerradura	Cierre a presión, Sin bloqueo
Ensayo del hilo incandescente	850 °C