



VF312PEB

Caja empotrable golf serie VF, 3 filas, 36M, con puerta opaca blanca

Características técnicas

Funciones

withpipeinlead	Sí
----------------	----

Configuración

Número de módulos	36
-------------------	----

Principales características eléctricas

Tensión nominal	400V
-----------------	------

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	63 A
----------------------------	------

Dimensiones

Profundidad de montaje	72 mm
Profundidad del producto instalado	97.5 mm
Profundidad interna	97.5 mm
Altura del producto instalado	543 mm
Altura de montaje	507 mm
Anchura del producto instalado	352 mm
Ancho de las unidades de división	12
builtinheight	507 mm
builtinwidth	318 mm

Puerta, tapa

Tipo de cerradura de la puerta	Manecilla
Índice de protección con puerta IP	40
Bloqueable por candado	No
Número de cerraduras de la puerta	0
hastransparentcoverordoor	No

Materiales, acabados, colores

Color	blanco
Color RAL	RAL 9010 - Blanco puro
Material	Material plástico
Tipo de tratamiento de la superficie	No tratado

Instalación, montaje

Adaptado a uso interno	No
------------------------	----

Equipo

Número de filas de la caja	3
----------------------------	---

Número de tramos a lo ancho	1
Número de llaves	1
Número de perfiles DIN	3
Accesoriable	Sí
cabinetflangeplatesopeningquantity	0
canbeextended	Sí
hasearthingterminalblock	No
hasneutralterminalblock	No
withsignalpassingdoor	Sí

Normas

Directiva europea WEEE	afectado
------------------------	----------

Seguridad

Índice de protección contra choques mecánicos, IK	IK07
Índice de protección IP	IP40
Clase de protección	Clase II
atishalogenfreeexternallymaintained	Yes

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-25...40 °C
-------------------------------	-------------