



**Caja empotrable golf serie VU, 3 filas, 36M, con puerta opaca blanca**

**Características técnicas**

**Tensión**

Tensión nominal	400 - 400 V
-----------------	-------------

**Instalación, montaje**

Adecuado para uso en exteriores	No
Montaje en	Empotrado

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada	63 A
----------------------------	------

**Equipo**

Número de carriles	3
Número de filas	3
Número de sección en anchura	1
Con cierre	No
Tiene bloque de terminales neutro	No
Tiene bloque de terminales de conexión a tierra	Sí
Tiene placa de montaje	No

**Capacidad**

Número de módulos	36
Número de terminales de semimódulos por raíl	72

**Funciones**

Con entradas de conductos	Sí
---------------------------	----

**Dimensiones**

Altura	630,50 mm
Anchura	348 mm
Profundidad	94,50 mm
Altura de la instalación	615 mm
Anchura de instalación	335 mm
Profundidad de montaje	90 mm
Número de unidades de ancho	12

**Cubierta, puerta**

Número de puertas de armario	1
Número de bloqueos	0
La puerta/cubierta es transparente	No

VU36EP

**Conectividad**

Tipo de montaje	Montaje con tornillos
-----------------	-----------------------

**Materiales**

Material	Plástico
Código RAL	9010
Colour	Blanco puro
Resistente a los rayos ultravioleta	Sí

**Seguridad**

Clase de protección	Clase de aislamiento II
Índice de protección IP	IP30
Tipo de cerradura	Cierre a presión, Sin bloqueo
Ensayo del hilo incandescente	650 °C