



VU24ET

Caja empotrable golf serie VU, 2 filas, 24M, con puerta transparente

Características técnicas

Tensión

Tensión nominal	400 - 400 V
-----------------	-------------

Instalación, montaje

Adecuado para uso en exteriores	No
Montaje en	Empotrado

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	63 A
----------------------------	------

Equipo

Número de carriles	2
Número de filas	2
Número de sección en anchura	1
Con cierre	No
Tiene bloque de terminales neutro	No
Tiene bloque de terminales de conexión a tierra	Sí
Tiene placa de montaje	No

Capacidad

Número de módulos	24
Número de terminales de semimódulos por raíl	48

Funciones

Con entradas de conductos	Sí
---------------------------	----

Dimensiones

Altura	505,50 mm
Anchura	348 mm
Profundidad	94,50 mm
Altura de la instalación	490 mm
Anchura de instalación	335 mm
Profundidad de montaje	90 mm
Número de unidades de ancho	12
Longitud	505,50 mm

Cubierta, puerta

Número de puertas de armario	1
Número de bloqueos	0

La puerta/cubierta es transparente

Sí

Conectividad

Tipo de montaje Montaje con tornillos

Materiales

Material Plástico

Código RAL 9010

Colour Blanco puro

Resistente a los rayos ultravioleta Sí

Seguridad

Clase de protección Clase de aislamiento II

Índice de protección IP IP30

Tipo de cerradura Cierre a presión, Sin bloqueo

Ensayo del hilo incandescente 650 °C