



VU36NCT

Caja emp. golf serie VU, registro term. de red para ICT, 3 filas, puerta blanca

Características técnicas

Arquitectura

Montaje	Empotrado
---------	-----------

Funciones

withpipeinlead	Sí
----------------	----

Configuración

Número de módulos	36
-------------------	----

Principales características eléctricas

Tensión nominal	400V
-----------------	------

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	63 A
----------------------------	------

Dimensiones

Profundidad de montaje	90 mm
Profundidad del producto instalado	94.5 mm
Profundidad interna	91.5 mm
Altura del producto instalado	630.5 mm
Altura de montaje	595 mm
Longitud en mm	630.5 mm
Anchura del producto instalado	348 mm
cabinetsidewallmaterialthickness	2.5 mm
builtinheight	615 mm
builtinwidth	335 mm

Puerta, tapa

Índice de protección con puerta IP	30
Bloqueable por candado	No
Número de cerraduras de la puerta	0
hastransparentcoverordoor	No

Materiales, acabados, colores

Color	Blanco
Color	blanco
Color RAL	RAL 9010 - Blanco puro
Material	Material plástico
Tipo de tratamiento de la superficie	No tratado

Instalación, montaje

Sujeto a modificaciones técnicas

Artículos proporcionados

withcover	No
-----------	----

Equipo

Número de unidades	12
Número de filas de la caja	3
Número de llaves	1
Número de perfiles DIN	3
Accesoriable	Sí
cabinetflangeplatesopeningquantity	0
canbeextended	Sí
hasearthingterminalblock	No
hasneutralterminalblock	No
withsignalpassingdoor	No

Normas

Prueba del hilo incandescente	650 °C
Directiva europea WEEE	afectado
deviceprotectionclassiec61140	II

Seguridad

Índice de protección contra choques mecánicos, IK	IK07
Índice de protección IP	IP30
Clase de protección	Clase II
textimpactstrength	IK05

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-40...40 °C
-------------------------------	-------------